


品番：EA614LS-14

品名：14 mm ギアレンチ(スタビ-)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 810円(税抜) / 891円(税込) | | |
| カタログ価格 | 810円(税抜) / 891円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 214 (2026/07/06 03:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0405ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------|--------|-------|
| サイズ(mm) | 14 | 厚み(mm) | 6.5×9 |
| 全長(mm) | 115 | 重量(g) | 70 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | | |
| 12ポイント | | | |
| 狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ | | | |
| メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 | | | |
| 耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。 | | | |
| 送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。 | | | |
| 美しいミラーメッキ仕上げ | | | |
| 面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。 | | | |
| 72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。 | | | |
| ※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

