


品番：EA614LS-17

品名：17 mm ギアレレンチ(スタビ-)



販売価格	945円(税抜) / 1,040円(税込)		
カタログ価格	945円(税抜) / 1,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/03/29 06:14現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0405ページ		



規格	長さ(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	重量(g)
A-S-12	12	6	7.5	100
A-S-14	14	8	7.5	107
A-S-17	17	10	7.5	116

仕様

サイズ(mm)	17	厚み(mm)	7.5×10.3
全長(mm)	125	重量(g)	110
材質	クロムバナジウム鋼		

12ポイント

狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレレンチ

メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。

耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。

送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。

美しいミラーメッキ仕上げ

面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。

72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。

※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。

代替品

品番	EA684AS-17
----	------------



コメント ギア仕様ではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.