


品番：EA614SN-10A

品名：10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 3,860円(税抜)／4,246円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 3,860円(税抜)／4,246円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/22 01:47現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



(変更後)



|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SUS コンビネーションスパナ |                                                                                        |
| 品名              | 10mm                                                                                   |
| 材質              | SUS304                                                                                 |
| 全長              | 140                                                                                    |
| 開口幅             | 10                                                                                     |
| 厚み              | 4.3                                                                                    |
| 重量              | 30                                                                                     |
| 用途              | 食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。 |

仕様

|                                    |            |        |                                                                                        |
|------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                               | TONE       | 型番     | SMS-10                                                                                 |
| サイズ(mm)                            | 10         | 厚み(mm) | 4.3×6.5                                                                                |
| 全長(mm)                             | 140        | 重量(g)  | 30                                                                                     |
| 材質                                 | 析出硬化系ステンレス | 用途     | 食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。 |
| 12ポイント                             |            |        |                                                                                        |
| 15°タイプ                             |            |        |                                                                                        |
| 耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。               |            |        |                                                                                        |
| サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。 |            |        |                                                                                        |

代替品



品番 EA614BS-10  
コメント 仕様をご確認ください。

