

品番：EA614ST-50

品名：50 mm 片目片口スパナ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 51,600円(税抜) / 56,760円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 51,600円(税抜) / 56,760円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/03 08:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0380ページ                      |      |   |




| SPECIFICATION |            |
|---------------|------------|
| 品名            | 片目片口スパナ    |
| 型番            | EA614ST-50 |
| サイズ           | 50mm       |
| 全長(L;mm)      | 530        |
| スパナ部外径(b;mm)  | 103        |
| メガネ部外径(d;mm)  | 73         |
| スパナ部厚み(a1;mm) | 14         |
| メガネ部厚み(a2;mm) | 21         |



## 仕様

|                  |   |       |       |
|------------------|---|-------|-------|
| メーカー             | STAHLWILLE(スタビレー)   | 型番    | 13-50 |
| サイズ              | 50mm<br>全長(L;mm):530<br>スパナ部外径(b;mm):103<br>メガネ部外径(d;mm):73<br>スパナ部厚み(a1;mm):14<br>メガネ部厚み(a2;mm):21 | 重量(g) | 1700g |
| 材質               | クロム合金鋼  |       |       |
| 12ポイント           |   |       |       |
| 15°タイプ           |   |       |       |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディ |   |       |       |
| AS-drive(面接触)    |   |       |       |
| ショートタイプ          |   |       |       |

## 代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA614H-50A  |
|  | コメント | 価格・仕様ご確認下さい |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.