

品番：EA614ST-55

品名：55 mm 片目片口スパナ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 51,500円(税抜) / 56,650円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 51,500円(税抜) / 56,650円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/03 08:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0380ページ                      |      |   |



| SPECIFICATION |            |
|---------------|------------|
| 品名            | 片目片口スパナ    |
| 品番            | EA614ST-55 |
| メーカー          | STAHLWILLE |
| サイズ           | 55mm       |
| 全長(L;mm)      | 560        |
| スパナ部外径(b;mm)  | 114        |
| メガネ部外径(d;mm)  | 81         |
| スパナ部厚み(a1;mm) | 15         |
| メガネ部厚み(a2;mm) | 22         |
| 材質            | クロム合金鋼     |
| 重量(g)         | 2193       |



#### 仕様

|                  |   |       |       |
|------------------|---|-------|-------|
| メーカー             | STAHLWILLE(スタビレー)   | 型番    | 13-55 |
| サイズ              | 55mm<br>全長(L;mm):560<br>スパナ部外径(b;mm):114<br>メガネ部外径(d;mm):81<br>スパナ部厚み(a1;mm):15<br>メガネ部厚み(a2;mm):22 | 重量(g) | 2193  |
| 材質               | クロム合金鋼  |       |       |
| 12ポイント           |   |       |       |
| 15°タイプ           |   |       |       |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディ |   |       |       |
| AS-drive(面接触)    |   |       |       |
| ショートタイプ          |   |       |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.