

品番：EA614SV-25

品名：1・5/16"片目片口スパナ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,200円(税抜) / 15,620円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,200円(税抜) / 15,620円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/15 14:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0380ページ | | |



| SPECIFICATION | |
|---------------|------------|
| 品名 | 片目片口スパナ |
| 型番 | 13A-1.5/16 |
| メーカー | STHLWILLE |
| サイズ | 1.5/16" |
| 全長(L;mm) | 450 |
| スパナ部外径(b;mm) | 74 |
| メガネ部外径(d;mm) | 47 |
| スパナ部厚み(a1;mm) | 9.6 |
| メガネ部厚み(a2;mm) | 17 |
| 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量(g) | 617 |



仕様

| | | | |
|------------------|---|-------|------------|
| メーカー | STHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13A-1.5/16 |
| サイズ | (") : 1.5/16 全長(L;mm) : 450 スパナ部外径(b;mm) : 74 メガネ部外径(d;mm) : 47 スパナ部厚み(a1;mm) : 9.6 メガネ部厚み(a2;mm) : 17 | 重量(g) | 617 |
| 材質 | クロム合金鋼 | | |
| 12ポイント | | | |
| 15°タイプ | | | |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディ | | | |
| AS-drive(面接触) | | | |
| ショートタイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.