

品番：EA616BS-7

品名：19x22mm 両口メガネレンチ(ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,850円(税抜) / 6,435円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,850円(税抜) / 6,435円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/02 22:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0367ページ0425ページ | | |



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|----|-------|
| サイズ | 19×22mm | 全長 | 200mm |
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 180g |
| ストレートタイプ | | | |
| 12ポイント | | | |
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | | | |
| 弱磁性のため、高磁場での作業にも適しています。 | | | |
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | | | |
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | | | |
| 一体成形鍛造技術採用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.