

品番：EA616BS-7

品名：19x22mm 両口メガネレンチ(ステンス製)



販売価格	5,850円(税抜) / 6,435円(税込)		
カタログ価格	5,850円(税抜) / 6,435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0367ページ0425ページ		



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ	19×22mm	全長	200mm
材質	ステンレス(SUS420)	重量	180g
ストレートタイプ			
12ポイント			
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能			
弱磁性のため、高磁場での作業にも適しています。			
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。			
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。			
一体成形鍛造技術採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.