

品番：EA616DG-57


品名：E8-E10/300mm 両口めがねレンチ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,350円(税抜) / 3,685円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,350円(税抜) / 3,685円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 05:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0430ページ                      |      |   |



| 品番         | 規格     | 全長(mm) | 厚み(mm) | 重量(g) |
|------------|--------|--------|--------|-------|
| EA616DG-57 | E8-E10 | 300    | 6.5    | 100   |



#### 仕様

|        |              |        |          |
|--------|--------------|--------|----------|
| メーカー   | 京都機械工具 (KTC) | 型番     | WEE8X10L |
| サイズ    | E8×E10       | 厚み(mm) | 6.5×7    |
| 全長(mm) | 300          | 重量(g)  | 100      |
| 材質     | 工具鋼          |        |          |

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。

輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。

ストレートタイプ

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.