

品番：EA616GA-10

品名：17x19mm 両口めがねレンチ



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/30 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨けてはいるが、磨き過ぎると、角の強度を低下させるのを防ぐ。トルクの伝達を増大します。

20000-11111111	
品名	両口めがねレンチ
型番	EA616GA-10
サイズ	17x19
全長	270
重量	220
材質	クロム合金鋼
特徴	75°タイプ
特徴	12ポイント
特徴	アンチスリップ機能
特徴	メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。
特徴	軽さと剛性感を両立するI型ボディ。
特徴	油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-17X19
サイズ(mm)	17×19	全長(mm)	270
厚さ(mm)	12.0x13.0	重量(g)	220
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.