

品番：EA616GA-10A

品名：18x19mm 両口めがねレンチ



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/28 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



品名	型番	サイズ	全長	重量
両口めがねレンチ	EA616GA-10A	18x19	275	228



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-18X19
サイズ(mm)	18×19	全長(mm)	275
厚さ(mm)	12.0x13.0	重量(g)	228
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.