

品番：EA616GA-10C

品名：19x22mm 両口めがねレンチ



販売価格	5,890円(税抜) / 6,479円(税込)		
カタログ価格	5,890円(税抜) / 6,479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/28 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに傾けて広い面の曲線が滑りこませるのを助けて、トルクの伝達を増大します。

品番	規格	材質	重量	全長	開口幅	厚さ
EA616GA-10C	19x22	クロム合金鋼	315	300	19	14.0



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-19X22
サイズ(mm)	19×22	全長(mm)	300
厚さ(mm)	13.0x14.0	重量(g)	315
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.