

品番：EA616GA-12A

品名：21x24mm 両口めがねレンチ



販売価格	7,490円(税抜) / 8,239円(税込)		
カタログ価格	7,490円(税抜) / 8,239円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/28 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



21x24mm	
品番	EA616GA-12A
メーカー	STAWIL
サイズ	21x24
全長	330
重量	384
材質	クロム合金鋼
特徴	75°タイプ
特徴	12ポイント
特徴	アンチスリップ機能
特徴	AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
特徴	メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。
特徴	軽さと剛性感を両立するI型ボディ。
特徴	油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-21X24
サイズ(mm)	21×24	全長(mm)	330
厚さ(mm)	13.0x14.0	重量(g)	384
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.