

品番：EA616GA-2

品名：6x 7mm 両口めがねレンチ



販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/28 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



2006-1117-10	
品名	両口めがねレンチ
規格	ISO 117
材質	クロム合金鋼
全長	165
開口幅	6
開口厚	7
重量	46



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-6X7
サイズ(mm)	6×7	全長(mm)	165
厚さ(mm)	6.0x6.7	重量(g)	46
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.