

品番：EA616GA-8A

品名：16x17mm 両口めがねレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,080円(税抜) / 4,488円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,080円(税抜) / 4,488円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/30 10:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0381ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 20-16X17 |
| サイズ(mm) | 16×17 | 全長(mm) | 255 |
| 厚さ(mm) | 11.0x12.0 | 重量(g) | 181 |
| 材質 | クロム合金鋼 | | |
| 75°タイプ | | | |
| 12ポイント | | | |
| アンチスリップ機能 | | | |
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | | | |
| メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。 | | | |
| 軽さと剛性感を両立するI型ポディー。 | | | |
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.