


品番 : EA616GB-10

品名 : 1・1/8"×1・5/16" 両口めがねレンチ



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/25 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-1・1/8X1・5/16
サイズ(インチ)	1.1/8×1.5/16	全長(mm)	365
厚さ(mm)	15x16	重量(g)	581
材質	クロム合金鋼		

アンチスリップ機能

75°タイプ

12ポイント

メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。

軽さと剛性感を両立するI型ボディー。

油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.