

品番：EA616GB-2

品名：3/8" x 7/16" 両口めがねレンチ



販売価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/28 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて当たる面積を増やすことで、ボルトの角を傷めず、トルクの伝達を増大します。

SPECIFICATION	
品番	EA616GB-2
メーカー	STAHLWILLE
サイズ	3/8" x 7/16"
全長	200
厚さ	9x9
重量	88
材質	クロム合金鋼



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-3/8X7/16
サイズ(インチ)	3/8x7/16	全長(mm)	200
厚さ(mm)	9x9	重量(g)	88
材質	クロム合金鋼		

アンチスリップ機能

75°タイプ

12ポイント

メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。

軽さと剛性感を両立するI型ボディ。

油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

## 代替品



品番 EA616GC-102  
コメント 仕様ご確認下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.