

品番 : EA616GB-3A

品名 : 9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ



販売価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
カタログ価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/28 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



2008-11-15	
品名	両口めがねレンチ
型番	EA616GB-3A
サイズ	9/16x5/8
長さ	245
重量	168
材質	クロム合金鋼
特徴	アンチスリップ機能
備考	



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-9/16X5/8
サイズ(インチ)	9/16x5/8	全長(mm)	245
厚さ(mm)	10x12	重量(g)	168
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.