

品番：EA616GB-4

品名：19/32"x11/16" 両口めがねレンチ



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き取って角に当る衝撃を減らすことで作業性を向上させ、トルクの伝達を増大させます。

2008-11-15	
品名	両口めがねレンチ
型番	20A-19/32X11/16
メーカー	STAHLWILLE
サイズ	19/32x11/16
重量	177g
材質	クロム合金鋼
全長	255mm
厚さ	11x12mm
オフセット	75°
ポイント	12



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-19/32X11/16
サイズ(インチ)	19/32×11/16	全長(mm)	255
厚さ(mm)	11×12	重量(g)	177
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
重量	177g		
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

