

品番：EA616GB-4

品名：19/32"x11/16" 両口めがねレンチ



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 18:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨けて面に当る衝撃を減らすことで、ボルトの角を傷めず、トルクの伝達を増大します。

品名	型番	サイズ	重量	材質
両口めがねレンチ	20A-19/32X11/16	19/32x11/16	177g	クロム合金鋼



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-19/32X11/16
サイズ(インチ)	19/32x11/16	全長(mm)	255
厚さ(mm)	11x12	重量(g)	177
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
重量	177g		
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

