

品番 : EA616GB-5

品名 : 11/16"x13/16" 両口めがねレンチ



販売価格	6,570円(税抜) / 7,227円(税込)		
カタログ価格	6,570円(税抜) / 7,227円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/30 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き取って角に当る摩擦を減らすことで作業の負担を軽減し、トルクの伝達を増大します。

SPECIFICATION	
品名	両口めがねレンチ
品番	EA616GB-5
規格	ISO 6789
材質	クロム合金鋼
全長	300mm
開口幅	11/16"
開口厚	13/16"
重量	280g



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-11/16X13/16
サイズ(インチ)	11/16×13/16	全長(mm)	300
厚さ(mm)	12x13	重量(g)	280
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.