

品番：**EA616GB-7**

品名：25/32"x13/16" 両口めがねレンチ



販売価格	6,620円(税抜) / 7,282円(税込)		
カタログ価格	6,620円(税抜) / 7,282円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/30 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて広い面の面積を増やすことで、トルクの伝達を増大させます。

25/32" X 13/16"	
規格	単位
全長	300
開口幅	25
開口厚	13
開口幅	16
重量	333
材質	クロム合金鋼
表面処理	メッキ
特徴	AS-drive



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-25/32X13/16
サイズ(インチ)	25/32×13/16	全長(mm)	300
厚さ(mm)	13x14	重量(g)	333
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.