

品番 : EA616GC-205

品名 : 7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ(10°)




販売価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
カタログ価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削ぎ取った凹凸面が、滑りやすさを増し、トルクの伝達を増大させます。

HPQ
●高品質、高強度の鋼合金鋼を使用することで、錆び防止に優れた性能を発揮します。
(High-Performance Quality)



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	230A-7/16X1/2
サイズ(インチ)	7/16×1/2	全長(mm)	225
厚さ(mm)	8.7×9.1	重量(g)	105
材質	クロム合金鋼		
12ポイント			
10°タイプ			
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.