

品番：EA616GF-4

品名：10x11mm/250mm 両口めがねレンチ(15)



販売価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
カタログ価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き取って角に当る面を減らすことで、ボルトの角を傷めず、トルクの伝達を増大します。

HPQ
高品質、高剛性の鋼材を厳選し、使用する事で鋼材本来の本来に軽量化を実現しています。(High-Performance Quality)



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	220-10X11
サイズ(mm)	10x11	全長(mm)	250
厚さ(mm)	8x8.7	重量(g)	80
材質	クロム合金鋼		

12ポイント

高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。

代替品

	品番	EA616GC-3
	コメント	全長:188mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

