

品番：EA616GF-4

品名：10x11mm/250mm 両口めがねレンチ(15)



販売価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
カタログ価格	9,620円(税抜) / 10,582円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0381ページ		



●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き削いで、当面の面接触を減少させることで、ボルトの角の傷みを防止し、トルクの伝達を増大します。

●高品質、高剛性の鋼材を合金鋼を使用することで、鋼材の本来の性能を発揮し、高品質を実現しています。(High-Performance Quality)



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	220-10X11
サイズ(mm)	10x11	全長(mm)	250
厚さ(mm)	8x8.7	重量(g)	80
材質	クロム合金鋼		

12ポイント

高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。

### 代替品

	品番	EA616GC-3
	コメント	全長:188mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

