


品番：EA616GG-2

品名：1/4"x5/16"/205mm 両口めがねレンチ



販売価格	8,790円(税抜) / 9,669円(税込)		
カタログ価格	8,790円(税抜) / 9,669円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 08:42現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0381ページ		



●高品質、高精度の高張力合金鋼を使用する事で、錆はそのままに軽量化を実現しています。(High-Performance-Quality)

●ボルトの角に当たるのを、わずかに削りて15°の面接触を実現することで、ボルトの角が壊れるのを防ぎ、トルクの伝達を向上させます。

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	220A-1/4X5/16
サイズ(インチ)	1/4×5/16	全長(mm)	205
厚さ(mm)	5.6×6	重量(g)	33
材質	クロム合金鋼		

12ポイント

ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。

油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません。

高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

代替品

	品番	EA616GC-201
	コメント	元品番:15°タイプ 代替:10°タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

