



品番：EA616GJ-1

品名：10x12mm/150mm スターターめがね



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,720円(税抜) / 7,392円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 6,720円(税抜) / 7,392円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/04/27 23:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0381ページ                       |      |   |



## 仕様

|                               |                   |        |          |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| メーカー                          | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番     | 27-10X12 |
| サイズ(mm)                       | 10×12             | 全長(mm) | 150      |
| 厚さ(mm)                        | 6.5               | 重量(g)  | 53       |
| 材質                            | クロム合金鋼            |        |          |
| ストレートタイプ                      |                   |        |          |
| 12ポイント                        |                   |        |          |
| 独特の曲がり角度の為、入りくんだ箇所でも威力を発揮します。 |                   |        |          |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディ。             |                   |        |          |
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。    |                   |        |          |
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない |                   |        |          |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.