

品番：EA616TR-4

品名：E20xE24 [Torx]めがねレンチ



販売価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
カタログ価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/10 19:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0380ページ		



TORXメガネ		
品番	サイズ	全長
EA616TR-1	E6×E6	115mm
EA616TR-2	E8×E8	140.5mm
EA616TR-3	E10×E10	165mm
EA616TR-4	E14×E14	227mm

・ストレートタイプ

TORXメガネ	
品番	全長
EA616TR-1	115mm
EA616TR-2	140.5mm
EA616TR-3	165mm
EA616TR-4	227mm



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	21TX-E20XE24
サイズ	E20×E24	全長(mm)	227
厚さ(mm)	10.5x12.5	重量(g)	129
材質	クロム合金鋼		

ストレートタイプ

狭い隙間での作業に便利なショートタイプのE型ストレートヘクスローブメガネレンチ。

軽量で高剛性なI型断面ボディを採用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.