


品番：EA617-60

品名：10-19mm/10個 ナットキャッチ(マグ ネットインサート)



販売価格	2,300円(税抜)／2,530円(税込)			
カタログ価格	2,300円(税抜)／2,530円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/13 19:43現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0457ページ			



仕様

メーカー	TONE	型番	NCMG100
<セット内容>	10点	対応	10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm
厚み	3mm、3mm、3.5mm、3.5mm、3.5mm、3.5mm、4mm、4mm、4mm、4mm	全長(セット時)	172mm
6角・12角・スタンダード・ロング・ディープ等、いずれのタイプでも使用可能です。			
ソケットに装着することにより磁力でボルト・ナットを保持が可能			
磁石が直接ソケットに触れない為、ソケットを磁化しません。			
六角部分は樹脂の為、ソケットを傷付けません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.