

品番：EA617A-11

品名：1/4"DRx11mm ディープソケット



販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0400ページ		



#### 仕様

メーカー	Wera	型番	004508
商品名	8790 HMA	対辺(mm)	11
外径(mm)	15.8	全長(mm)	50
差込角	1/4"		

サイズに応じて色分けされています。

手締め時に便利なローレット加工

ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。

届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。

油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.