

品番：EA617AK-51

品名：3/8"DRx199mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)

	販売価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
	カタログ価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/20 05:48現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		0401ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	003550
シリーズ	Zyklop(サイクロップ)	商品名	8000Bサイクロップスピードラチェット
差込角	3/8"	ギア数	75歯
全長(mm)	199	送り角	5°
ヘッド設定角度	0°・15°・90°	重量(g)	330
ロッキング式			
左右切替式			
軸部が空回りするため早回しが可能 (首をまっすぐに伸ばした状態のみ)			
ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。			
設置場所が狭い場合や届きにくい場合でも、作業スペースが確保できます。			
左右に0°、15°、90°の固定された位置により、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。			
首を0°の位置に固定し、アダプターとビットを取り付けることで、ドライバーのようにも使えます。			

