品番: EA617AM-51

品名:1/2"DRx277mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)



販売価格	<b>17,900円</b> (税抜)/19,690円(税込)					
カタログ価格	17,900円(税抜)/19,690円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/09 03:03現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0410ページ					

















## 仕様

メーカー	Wera	型番	003600
シリーズ	Zyklop (サイクロップ)	商品名	8000Cサイクロップスピードラチェット
差込角	1/2"	ギア数	72歯
全長	277mm	送り角	5°
ヘッド設定角度	0°·15°·90°	重量(g)	680

ロッキング式

左右切替式

軸部が空回りするため早回しが可能 (首をまっすぐに伸ばした状態のみ)

ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。

設置場所が狭い場合や届きにくい場合でも、作業スペースが確保できます。

左右に0°、15°、90°の固定された位置により、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。

首を0°の位置に固定し、アダプターとビットを取り付けることで、ドライバーのようにも使えます。

## 株式会社エスコ