

品番 : EA617CN-103

品名 : 1/4"DRx 1/4" ディープソケット



販売価格	550円(税抜)／605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜)／605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/02/25 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



## 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11203
差込角	1/4"	対辺	1/4"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	10mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	15mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●対辺("):1/4●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):10●差込部外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):15		
-------	--	--	--

## 代替品

	品番 EA687AT-104 コメント 1/4"sqx1/4"
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.