

品番 : EA617CN-104

品名 : 1/4"DRx 9/32" ディープソケット



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/20 16:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11204
差込角	1/4"	対辺	9/32"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	12mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	23mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺("):9/32 ●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):12 ●差込部 外径(D2;mm):12 ●ソケット深さ(T; mm):23		

代替品

	品番	EA687AT-105
	コメント	1/4"sqx9/32"

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.