

品番 : EA617CN-106

品名 : 1/4"DRx11/32" ディープソケット



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2026/02/25 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



#### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11206
差込角	1/4"	対辺	11/32"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	13.8mm
ソケット差込部外径	13.8mm	ソケット深さ	24mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺("):11/32●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):13.8●差込部外径(D2;mm):13.8●ソケット深さ(T;mm):24		

#### 代替品

	品番	EA687AT-107
	コメント	1/4"sqx11/32"

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.