

品番 : EA617CN-107

品名 : 1/4"DRx 3/8" ディープソケット



販売価格	650円(税抜)／715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜)／715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/02/25 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11207
差込角	1/4"	対辺	3/8"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	16mm
ソケット差込部外径	16mm	ソケット深さ	26mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●対辺("):3/8 ●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):16 ●差込部外径(D2;mm):16 ●ソケット深さ(T;mm):26		
-------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--

代替品

	品番 EA687AT-108 コメント 1/4¥"sqx3/8¥"
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.