


品番 : EA617CN-108

品名 : 1/4"DRx 7/16" ディープソケット



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/11 19:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11208
差込角	1/4"	対辺	7/16"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	16mm
ソケット差込部外径	16mm	ソケット深さ	26mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。


ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●対辺("):7/16●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):16●差込部 外径(D2;mm):16●ソケット深さ(T; mm):26		
-------	---	--	--

### 代替品

	品番 EA687AT-109 コメント 1/4¥"sqx7/16¥"
--	---------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.