

品番 : EA617CN-108

品名 : 1/4"DRx 7/16" ディープソケット




販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/11 21:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



#### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11208
差込角	1/4"	対辺	7/16"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	16mm
ソケット差込部外径	16mm	ソケット深さ	26mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺("):7/16 ●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):16 ●差込部 外径(D2;mm):16 ●ソケット深さ(T; mm):26		

#### 代替品

	品番	EA687AT-109
	コメント	1/4¥"sqx7/16¥"

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.