

品番：EA617CN-109

品名：1/4"DRx 1/2" ディープソケット




販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/06/11 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11209
差込角	1/4"	対辺	1/2"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	18mm
ソケット差込部外径	18mm	ソケット深さ	26mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺("):1/2●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):18●差込部 外径(D2;mm):18●ソケット深さ(T; mm):26		

代替品

	品番	EA687AT-110
	コメント	1/4¥"sqx1/2¥"

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.