


品番 : EA617CN-13

品名 : 1/4"DRx13mm ディープソケット




販売価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
カタログ価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/22 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11413
差込角	1/4"	対辺	13mm
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	19mm
ソケット差込部外径	19mm	ソケット深さ	26mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺(mm):13●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):19●差込部外径(D2;mm):19●ソケット深さ(T;mm):26		

代替品

	品番	EA687AT-13
	コメント	1/4"sqx13mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.