

品番：EA617CN-6

品名：1/4"DRx 6mm ディープソケット



販売価格	635円(税抜)／ 699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜)／699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/16 13:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11406
差込角	1/4”	対辺	6mm
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	10mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	15mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺(mm):6●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):10●差込部 外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T; mm):15		

代替品

	品番 コメント	EA687AT-6 1/4¥"sqx6.0mm
--	------------	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.