

品番：EA617CN-8

品名：1/4"DRx 8mm ディープソケット




販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/06/11 21:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11408
差込角	1/4"	対辺	8mm
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	12mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	21mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺(mm):8●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):12●差込部 外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T; mm):21		

代替品

	品番	EA687AT-8
	コメント	1/4"sqx8.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.