



品番 : EA617DE-5

品名 : 1/2"DRx 5mm/238mm [Ball Hex]ビットソケット



販売価格	6,540円(税抜) / 7,194円(税込)		
カタログ価格	6,540円(税抜) / 7,194円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/25 13:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0389ページ		



1/2" = 6.35mm	3/4" = 19.05mm
1/2" = 12.7mm	1" = 25.4mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	1054KK-5
差込角	1/2"		
ボールポイント付			
サイズ	5mm	全長(L1;mm)	238
軸長(L2;mm)	200	重量	145g
ソケット部外径(d;mm)	22.7		
頑丈な圧入式の1/2"DRボールポイントロングヘックスビットソケット			
25°まで傾けて回すことができます			
※本締めはできません。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.