品番：EA617DE-8

品名：1/2"DRx 8mm/238mm [Ball Hex]ﾋﾞｯﾄｿｹｯﾄ



販売価格	7,520円（税抜）／ 8,272円（税込）		
カタログ価格	7,520円（税抜）／8,272円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/08/04 05:48現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0395ページ		





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	1054KK-8
差込角	1/2”		
ボールポイント付			
サイズ	8mm	全長(L1；mm)	238
軸長(L2；mm)	200	ソケット部外径(d；mm)	22.7
重量	154g		
頑丈な圧入式の1/2”SQボールポイントロングヘックスビットソケット			
25°まで傾けて回すことができます			
※本締めはできません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.