


品番 : EA617DJ-108

品名 : 3/8"DRx 8mm ソケット



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 450円(税抜) / 495円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 450円(税抜) / 495円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 35 (2026/06/11 18:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0422ページ                       |      |   |



| インチ・ミリ換算表     |                 |
|---------------|-----------------|
| 1/2" = 6.35mm | 3/8" = 9.53mm   |
| 1/2" = 12.7mm | 3/4" = 19.05mm  |
| 1" = 25.4mm   | 1 1/2" = 38.1mm |

### 仕様

|                      |                                                                                         |           |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| メーカー                 | SIGNET(シグネット)                                                                           | 型番        | 12363 |
| 差込角                  | 3/8"                                                                                    | 対辺        | 8mm   |
| 全長                   | 25mm                                                                                    | ソケット先端部外径 | 12mm  |
| ソケット差込部外径            | 17mm                                                                                    | ソケット深さ    | 9.0mm |
| 12ポイントソケット           |                                                                                         |           |       |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 |                                                                                         |           |       |
| ミラー仕上げ               |                                                                                         |           |       |
| 各部サイズ                | ●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット<br>外径(D1;mm):12.0●差込部ソケット<br>外径(D2;mm):17.0●ソケット深さ<br>(T;mm):9.0 |           |       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.