

品番 : EA617DJ-110

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/06/11 21:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12365
差込角	3/8"	対辺	10mm
全長	25mm	ソケット先端部外径	14.5mm
ソケット差込部外径	17mm	ソケット深さ	8.0mm
12ポイントソケット			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット外径(D1;mm):14.5●差込部ソケット外径(D2;mm):17.0●ソケット深さ(T;mm):8.0		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.