

品番 : EA617DJ-119

品名 : 3/8"DRx19mm ソケット



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12374
差込角	3/8"	対辺	19mm
全長	25mm	ソケット先端部外径	26mm
ソケット差込部外径	26mm	ソケット深さ	13.0mm
12ポイントソケット			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット外径(D1;mm):26.0●差込部ソケット外径(D2;mm):26.0●ソケット深さ(T;mm):13.0		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.