


品番 : EA617DJ-201

品名 : 3/8"DRx 1/4" ソケット



販売価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
カタログ価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/25 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2"	12.7mm
3/4"	19.05mm
1"	25.4mm
1 1/2"	38.1mm

### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12100
差込角	3/8"	対辺	1/4"
外径	10mm	全長	24.5mm
6ポイントソケット			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):24.5●先端部ソケット 外径(D1;mm):10.0●差込部ソケット 外径(D2;mm):17.0●ソケット深さ (T;mm):9.0		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.