品番: EA617DL-102

品名:3/8"DRx3/8"ディープソケット



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)				
カタログ価格	650円(税抜)/715円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/24 02:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0428ページ				











仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12201		
差込角	3/8"	対辺	3/8"		
全長	64mm	ソケット先端部外径	14mm		
ソケット差込部外径	17mm	ソケット深さ	27mm		

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ ●全長(L;mm):64●先端部外径 (D1;mm):14●差込部外径(D2;

mm):17●ソケット深さ(T;mm):27

代替品



品番 EA687BT-103

コメント 3/8¥"sqx3/8¥" ディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.