品番: EA617DL-105

品名: 3/8"DRx 9/16" ディープソケット



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)				
カタログ価 格	650円(税抜)/715円(税込)				
在庫数	最新在庫: 35 (2025/11/24 02:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0428ページ				











仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12204
差込角	3/8"	対辺	9/16"
全長	64mm	ソケット先端部外径	20mm
ソケット差込部外径	20mm	ソケット深さ	28mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ ●全長(L;mm):64●先端部外径 (D1;mm):20●差込部外径(D2;

mm):20●ソケット深さ(T;mm):28

代替品



品番 EA687BT-106

コメント 3/8¥"sqx9/16¥" ディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.